

Solaris™

Embroidery and Sewing Upgrade II

Embroidery Design Guide

Guide de conception de broderie

Model BLSAU2



FOR THE LOVE OF SEWING

To register your machine warranty and receive Baby Lock product updates and offers, go to babylock.com/login. If you have questions with registration, visit your Authorized Baby Lock Retailer.

Baby Lock Consumer Helpline: 800-313-4110

www.BabyLock.com

Brought to You by Tacony Corporation®.

Note

Embroidery time and size of each design in this guide may differ from the information on the machine display. Please use for reference purpose only.

Remarque

La durée de broderie et la taille de chaque motif présenté dans ce guide peuvent différer des informations affichées à l'écran de la machine. Merci de les utiliser à titre de référence uniquement.

Contents:

Embroidery Patterns	1
Buttonhole Patterns	7
Examples of Combinations	9

Table des matières :

Motifs de broderie	1
Motifs de boutonnières	7
Exemples de combinaisons	9

✿ Embroidery Patterns



✿ Motifs de broderie



- Patterns marked with ● have been rotated. Check your design placement prior to embroidering.
- ♥ Refer to the Instruction and Reference Guide for the embroidery machine for details on how to embroider appliqués.
- Les motifs signalés par ● ont été pivotés. Vérifiez l'emplacement de votre motif avant de commencer à broder.
- ♥ Reportez-vous au guide d'instructions et de référence de la machine à broder pour plus d'informations sur la broderie des appliqués.

● No.1

50 min	
1	(001)
2	(205)
3	(206)
4	(208)
5	(513)
6	(515)
7	(513)
8	(206)
9	(001)
10	(205)
11	(206)
12	(208)
13	(513)
14	(515)
15	(206)
16	(513)
↕	339.3 mm
↔	130.2 mm





No.2

27 min	
1	(001)
2	(205)
3	(206)
4	(208)
5	(513)
6	(515)
7	(206)
8	(513)
9	(515)
↕	130.6 mm
↔	129.6 mm



No.4

36 min	
1	(030)
2	(800)
3	(206)
4	(001)
5	(206)
6	(030)
7	(017)
8	(206)
9	(030)
10	(704)
11	(001)
12	(206)
13	(704)
↕	128.6 mm
↔	129.3 mm



● No.3

99 min	
1	(030)
2	(800)
3	(206)
4	(001)
5	(206)
6	(030)
7	(017)
8	(704)
9	(030)
10	(800)
11	(206)
12	(001)
13	(206)
14	(030)
15	(206)
16	(030)
17	(017)
18	(704)
19	(001)
20	(206)
21	(704)
↕	336.0 mm
↔	139.1 mm



● No.5


50 min	
1	(817)
2	(900)
3	(542)
4	(017)
↕	339.7 mm
↔	159.9 mm



No.6		41 min
1		(817)
2		(900)
3		(017)
4		(542)
5		(017)
6		(001)
7		(542)
↕		200.3 mm
↔		159.8 mm



No.7		16 min
1		(900)
2		(542)
3		(017)
↕		75.3 mm
↔		88.2 mm



● No.8		14 min
1		(058)
2		(206)
3		(513)
↕		338.8 mm
↔		131.8 mm



No.9		7 min
1		(058)
2		(513)
3		(206)
↕		133.2 mm
↔		132.6 mm



● No.10		23 min
1		(005)
2		(086)
↕		338.4 mm
↔		159.9 mm




No.11		13 min
1		(005)
2		(086)
↕		159.7 mm
↔		159.7 mm




No.12		49 min
1		(328)
2		(030)
3		(800)
4		(328)
↕		218.7 mm
↔		206.8 mm



No.13		16 min
1		(534)
2		(328)
3		(030)
4		(800)
↕		115.1 mm
↔		103.6 mm



● No.14		49 min
1		(534)
2		(415)
3		(800)
4		(328)
5		(030)
6		(800)
7		(328)
8		(800)
↕		337.9 mm
↔		124.6 mm



No.15		91 min
1		(001)
2		(328)
3		(399)
4		(534)
5		(800)
6		(328)
7		(406)
8		(534)
9		(800)
10		(534)
11		(323)
12		(328)
↕		261.9 mm
↔		226.6 mm



● No.16

65 min			
1	(328)	15	(323)
2	(406)	16	(328)
3	(399)	17	(001)
4	(328)	18	(328)
5	(800)	19	(800)
6	(328)	20	(323)
7	(534)	21	(001)
8	(001)	22	(328)
9	(328)	23	(800)
10	(406)	24	(534)
11	(001)	25	(323)
12	(328)	26	(800)
13	(534)	27	(328)
14	(328)		

↓ 334.8 mm ↔ 156.5 mm



● No.20

85 min	
1	(214)
2	(019)
3	(406)
4	(001)
5	(007)
6	(086)
7	(900)
8	(513)
9	(515)
10	(900)
11	(086)
12	(900)
13	(534)
14	(214)

↓ 396.6 mm
↔ 266.3 mm



No.21

5 min	
1	(534)
2	(214)

↓ 29.0 mm
↔ 169.0 mm

No.17

34 min	
1	(001)
2	(399)
3	(406)
4	(328)
5	(534)
6	(800)
7	(399)
8	(800)
9	(328)
10	(323)

↓ 156.5 mm
↔ 156.5 mm



No.18

32 min	
1	(001)
2	(399)
3	(534)
4	(328)
5	(800)
6	(328)
7	(323)
8	(406)
9	(399)
10	(800)
11	(328)
12	(323)

↓ 156.0 mm
↔ 157.6 mm



No.22

79 min	
1	(900)
2	(001)
3	(807)
4	(900)
5	(027)
6	(517)
7	(900)
8	(001)
9	(534)
10	(406)
11	(900)
12	(001)
13	(337)
14	(339)
15	(900)

↓ 247.5 mm
↔ 256.2 mm



● No.19


96 min			
1	(001)	9	(001)
2	(399)	10	(399)
3	(534)	11	(328)
4	(328)	12	(534)
5	(800)	13	(800)
6	(406)	14	(406)
7	(328)	15	(323)
8	(323)	16	(328)

↓ 338.7 mm ↔ 156.4 mm



No.23

8 min	
1	(209)
↕	387.9 mm
↔	193.5 mm




No.27

6 min	
1	(607)
↕	136.7 mm
↔	136.7 mm



No.28

56 min	
1	(515)
2	(517)
3	(330)
4	(515)
5	(707)
6	(126)
7	(843)
8	(030)
9	(330)
10	(843)
11	(030)
12	(707)
13	(843)
14	(405)
15	(534)
16	(707)
↕	272.2 mm
↔	236.4 mm




No.24

17 min	
1	(209)
2	(030)
3	(328)
4	(209)
↕	194.0 mm
↔	194.0 mm




● No.29

43 min	
1	(704)
2	(534)
3	(330)
4	(515)
5	(704)
6	(330)
7	(534)
8	(517)
9	(079)
10	(085)
11	(086)
12	(079)
13	(900)
14	(079)
15	(085)
16	(086)
17	(079)
18	(900)
↕	340.1 mm
↔	157.4 mm




No.25

14 min	
1	(542)
2	(612)
3	(607)
↕	194.0 mm
↔	194.0 mm



● No.26

10 min	
1	(612)
2	(607)
3	(612)
↕	340.2 mm
↔	132.1 mm



No.30



20 min	
1	(843)
2	(704)
3	(330)
4	(517)
5	(704)
6	(843)
7	(126)
8	(206)
9	(534)
10	(900)
↕	156.9 mm
↔	157.9 mm



No.34




7 min	
1	(214)
2	(214)
3	(330)
4	(330)
5	(214)
↕	67.1 mm
↔	70.9 mm



No.35

19 min	
1	(328)
↕	174.8 mm
↔	174.8 mm

No.31



111 min	
1	(330)
2	(517)
3	(843)
4	(704)
5	(515)
6	(517)
7	(704)
8	(515)
9	(704)
10	(330)
11	(005)
12	(843)
13	(817)
14	(704)
15	(707)
↕	233.5 mm
↔	234.3 mm



No.36



8 min	
1	(900)
2	(415)
↕	154.4 mm
↔	127.3 mm

No.37



2 min	
1	(704)
↕	38.4 mm
↔	139.5 mm

No.32



18 min	
1	(517)
2	(001)
3	(214)
4	(328)
5	(323)
6	(900)
7	(339)
↕	109.8 mm
↔	128.3 mm




No.38



2 min	
1	(704)
↕	114.6 mm
↔	115.0 mm

No.33




57 min	
1	(517)
2	(001)
3	(328)
4	(323)
5	(900)
↕	337.1 mm
↔	162.5 mm



No.39




12 min	
1	(328)
2	(107)
↕	391.7 mm
↔	194.3 mm




● No.40

3 min	
1	(107)
↕	339.9 mm
↔	98.8 mm



No.41

1 min	
1	(107)
↕	97.7 mm
↔	97.8 mm




No.46

13 min	
1	(613)
2	(206)
3	(817)
↕	234.3 mm
↔	203.5 mm



No.42

8 min	
1	(405)
2	(515)
3	(030)
↕	200.7 mm
↔	200.6 mm




● No.43

5 min	
1	(030)
2	(515)
3	(328)
↕	334.1 mm
↔	132.7 mm




No.47

14 min	
1	(607)
2	(804)
3	(086)
4	(810)
5	(328)
6	(348)
↕	396.1 mm
↔	204.9 mm




No.44

2 min	
1	(030)
2	(515)
3	(328)
↕	132.5 mm
↔	109.0 mm



No.45

11 min	
1	(807)
2	(817)
↕	234.3 mm
↔	203.5 mm




No.48

15 min	
1	(607)
2	(804)
3	(328)
4	(348)
5	(086)
6	(810)
↕	396.1 mm
↔	204.9 mm

No.49

4 min


1	 (406)
↕	375.2 mm
↔	250.1 mm



No.50



3 min

1	 (507)
↕	374.2 mm
↔	250.1 mm



✂ Buttonhole Patterns

✂ Motifs de boutonnières



No.1

1	 (900)
2 min	
L	↕ 9.1 mm
	↔ 99.8 mm
1 min	
M	↕ 8.5 mm
	↔ 75.0 mm
1 min	
S	↕ 7.9 mm
	↔ 50.0 mm
1 min	
SS	↕ 7.9 mm
	↔ 23.0 mm
1 min	
XS	↕ 7.9 mm
	↔ 15.0 mm

No.2

1	 (900)
1 min	
L	↕ 5.7 mm
	↔ 99.8 mm
1 min	
M	↕ 5.3 mm
	↔ 74.9 mm
1 min	
S	↕ 4.9 mm
	↔ 50.0 mm
1 min	
SS	↕ 4.9 mm
	↔ 23.0 mm
1 min	
XS	↕ 4.9 mm
	↔ 15.0 mm

No.3

1	 (900)
2 min	
L	↕ 9.1 mm
	↔ 99.9 mm
1 min	
M	↕ 8.5 mm
	↔ 75.0 mm
1 min	
S	↕ 7.9 mm
	↔ 50.0 mm
1 min	
SS	↕ 7.9 mm
	↔ 23.0 mm
1 min	
XS	↕ 7.9 mm
	↔ 15.0 mm

No.4

1	 (900)
2 min	
L	↕ 9.1 mm
	↔ 99.7 mm
1 min	
M	↕ 8.5 mm
	↔ 74.9 mm
1 min	
S	↕ 7.9 mm
	↔ 50.0 mm
1 min	
SS	↕ 7.9 mm
	↔ 23.0 mm
1 min	
XS	↕ 7.9 mm
	↔ 15.0 mm

No.5

1	1 min
L	↓ 5.8 mm ↔ 99.8 mm
M	↓ 5.4 mm ↔ 74.9 mm
S	↓ 5.0 mm ↔ 50.0 mm
SS	↓ 5.0 mm ↔ 23.0 mm
XS	↓ 5.0 mm ↔ 15.0 mm

***1 No.8**

1	1 min
L	↓ 5.8 mm ↔ 99.9 mm
M	↓ 5.5 mm ↔ 75.0 mm
S	↓ 5.0 mm ↔ 49.8 mm
SS	↓ 5.0 mm ↔ 22.9 mm
XS	↓ 5.0 mm ↔ 15.0 mm

No.11

1	2 min
L	↓ 9.2 mm ↔ 99.8 mm
M	↓ 8.4 mm ↔ 75.0 mm
S	↓ 8.0 mm ↔ 50.0 mm
SS	↓ 8.0 mm ↔ 22.9 mm
XS	↓ 8.0 mm ↔ 15.0 mm

No.14

1	2 min
L	↓ 9.2 mm ↔ 100.0 mm
M	↓ 8.6 mm ↔ 74.9 mm
S	↓ 8.0 mm ↔ 50.0 mm
SS	↓ 8.0 mm ↔ 23.0 mm
XS	↓ 7.9 mm ↔ 15.0 mm

***1 No.6**

1	2 min
L	↓ 9.1 mm ↔ 99.9 mm
M	↓ 8.5 mm ↔ 75.0 mm
S	↓ 7.9 mm ↔ 49.8 mm
SS	↓ 7.9 mm ↔ 23.0 mm
XS	↓ 7.9 mm ↔ 15.0 mm

***2 No.9**

1	1 min
L	↓ 5.8 mm ↔ 99.9 mm
M	↓ 5.4 mm ↔ 74.9 mm
S	↓ 5.0 mm ↔ 50.0 mm
SS	↓ 5.0 mm ↔ 23.0 mm
XS	↓ 5.0 mm ↔ 15.0 mm

No.12

1	2 min
L	↓ 9.2 mm ↔ 99.8 mm
M	↓ 8.6 mm ↔ 74.9 mm
S	↓ 8.0 mm ↔ 50.0 mm
SS	↓ 8.0 mm ↔ 22.9 mm
XS	↓ 8.0 mm ↔ 15.0 mm

No.15

1	2 min
L	↓ 9.2 mm ↔ 99.8 mm
M	↓ 8.6 mm ↔ 74.9 mm
S	↓ 8.0 mm ↔ 49.9 mm
SS	↓ 8.0 mm ↔ 23.0 mm
XS	↓ 8.0 mm ↔ 15.0 mm

***2 No.7**

1	2 min
L	↓ 9.1 mm ↔ 99.8 mm
M	↓ 8.5 mm ↔ 74.9 mm
S	↓ 7.9 mm ↔ 50.0 mm
SS	↓ 7.9 mm ↔ 23.0 mm
XS	↓ 7.9 mm ↔ 15.0 mm

No.10

1	2 min
L	↓ 9.2 mm ↔ 100.0 mm
M	↓ 8.4 mm ↔ 75.0 mm
S	↓ 8.0 mm ↔ 49.9 mm
SS	↓ 8.0 mm ↔ 23.0 mm
XS	↓ 8.0 mm ↔ 15.0 mm

No.13

1	2 min
L	↓ 9.1 mm ↔ 99.9 mm
M	↓ 8.5 mm ↔ 75.0 mm
S	↓ 7.9 mm ↔ 49.9 mm
SS	↓ 7.9 mm ↔ 23.0 mm
XS	↓ 7.9 mm ↔ 15.0 mm

✿ Examples of Combinations

✿ Exemples de combinaisons

Combine various embroidery patterns, as shown below, to enhance your embroidering enjoyment.

Embroidery patterns on these pages are illustration images, which may be different from the patterns in your machine.

Combinez plusieurs motifs de broderie, comme indiqué ci-dessous, pour un plaisir de broderie garanti.

Les motifs de broderie figurant sur ces pages sont des images d'illustration qui peuvent différer des motifs proposés par votre machine.




No.2 × 4



No.1 × 2
No.2 × 1



No.3 × 2
No.4 × 1



No.8 × 2
No.9 × 1



No.6 × 4



No.6 × 4



No.5 × 2
No.6 × 1




No.10 × 2
No.11 × 1



No.14 × 2
No.12 × 1



No.14 × 2
No.12 × 1
No.13 × 1



No.29 × 2
No.30 × 1
No.31 × 1



No.15 × 1
No.16 × 4
No.17 × 2
No.18 × 2




No.19 × 2



No.29  × 1

No.33  × 2  × 1



No.37 × 8
No.38 × 4
No.39 × 2




No.34 × 1




No.36 × 1




No.37 × 10
No.40 × 2



No.43 × 2
No.44 × 1




No.23 × 2
No.24 × 1



No.23 × 2
No.25 × 1




No.42 × 4




No.42 × 4




No.45 × 1
No.47 × 1
No.48 × 1



No.46 × 1
No.47 × 1
No.48 × 1



No.49 × 6



No.50 × 6